



photos non contractuelles

Présentation

La borne **PRESTO GEL** est totalement mécanique et sans contact. Elle ne nécessite aucune alimentation et permet de délivrer une dose de gel hydroalcoolique sans toucher la borne. Une simple pression sur la pédale suffit.

Caractéristiques

Matériaux : structure en acier ce qui rend la borne très robuste.
Applications : milieu médical, agroalimentaire, industries, restaurants, bureaux, administrations, etc.
Capacité réservoir : 4,75 L ainsi qu'une pompe à savon manuelle inoxydable.
Système de recharge, par le dessus, très facile d'utilisation.
Couleur : blanc - Dimensions (cm) : H97,1 x L36.

Procédure d'amorçage de la borne

Lors de la 1ère utilisation de la borne, il est nécessaire de chasser l'air du réservoir.
Se munir d'un bidon de solution/gel hydroalcoolique de 5L pour remplir le réservoir dans son intégralité (à hauteur de bouchon).
Verser le liquide dans le réservoir (à l'aide d'un entonnoir dans l'idéal). Après 4L versés, ralentir le versement pour éviter le débordement.
Une fois arrivé en haut du réservoir, reboucher et pomper (environ 30 secondes), afin de faire sortir le liquide, ainsi votre borne est prête à l'usage.

2006092