

Machine à laver modèle intermédiaire **HYDROCLEAN 740**



Présentation

HYDROCLEAN 740 est une machine à laver automatique modèle intermédiaire qui nettoie vos pièces sans utilisation de solvant en respectant l'opérateur et l'environnement.

Son panier tournant est entraîné par les jets de lavage.

Elle permet le nettoyage de pièces sans mobiliser un opérateur.

Les pièces sont nettoyées pendant un cycle réglable de 0 à 30 min. La température est également réglable de 40 à 60°C.

Elle s'utilise avec notre solution aqueuse, non moussante, HYDRONET.

Points forts

- | | |
|--|--|
| ☒ Santé des opérateurs | ☒ Performance de nettoyage |
| ☒ Maîtrise du budget | ☒ Environnement |

Mode d'emploi

Se référer au manuel d'utilisation.

Caractéristiques générales

N° de référence : YMA72502

Caractéristiques du matériel

- Dimensions fontaine : L 1035 x l 955 x H 1130 (mm)
- Diamètre panier : 740 (mm)
- Poids à vide : 140 kg
- Charge du panier : 400kg
- Volume réservoir : 90 L
- Hauteur de chargement : 700 (mm)
- Hauteur disponible : 450 (mm)
- Débit pompe : 130 litres / min - 3,5 bar
- Puissance chauffe : 7 KW
- Résistance Chauffante : 4.5 KW
- Alimentation : 400 V 3PH+T - 50 hZ
- Aspersión : 40 Buses - Arrosage Dessous/Dessus/Latéral
- Matière : Inox AISI 304
- Cycle de lavage : de 0 à 30 min

Comprend :

- Panier tournant
- Buses de nettoyage haute pression
- Vanne de vidange
- Filtres et étagères inox qui séparent la cuve de l'aire de lavage permettant de récupérer facilement les copeaux et matières solides

Sécurité

Elle est destinée à être utilisée par du personnel qualifié.

Le terme «qualifié» indique des personnes qui ont été formées sur l'utilisation de l'équipement et sur les risques propres à son usage.

La machine doit être placée dans un endroit bien ventilé.

Le lieu doit être équipé de tous les moyens prévus par la législation en vigueur en matière de santé et de sécurité des travailleurs sur les lieux de travail.

Elle doit être placée sur une plateforme pouvant fournir l'espace nécessaire pour effectuer les opérations normales de traitement des pièces, d'entretien ou de contrôle.

Pour plus d'informations, se référer au manuel d'utilisation.